

# 超精密過濾器

## MS4-LFM-1/8-ARM-DA

訂貨編號: 536821

FESTO



### 資料表

| 特性                  | 值                                       |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 系列                  | MS                                      |
| 尺寸                  | 4                                       |
| 結構特點                | 纖維過濾器                                   |
| 過濾等級                | 0.01 µm                                 |
| 冷凝水排放裝置             | 手動旋轉                                    |
| 工作壓力                | 0 Mpa...1.4 Mpa<br>0 bar...14 bar       |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4]<br>惰性氣體 |
| 輸出的空氣純淨度等級          | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [3:::2]          |
| 乾淨空氣等級的最大標準流量       | 360 l/min                               |
| 潔淨空氣等級的最小標準流量       | 54 l/min                                |
| 過濾效率                | 99.9999 %                               |
| 最大冷凝容積              | 19 ml                                   |
| 保護罩                 | 塑膠濾杯保護罩                                 |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明                                 |
| 介質溫度                | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                          |
| 儲存溫度                | -10 °C...60 °C                          |
| 過濾效率，細顆粒            | 99.995 %                                |
| MPPS                | 0.05 µm                                 |
| 過濾效率 MPPS           | 99.95 %                                 |
| 殘餘含油量               | 0.01 mg/m³                              |
| 過濾效率，油氣溶膠           | 99 %                                    |
| 差壓顯示器               | 畫面顯示                                    |
| 安裝方式                | 管式安裝<br>具有附件<br>是否要:                    |
| 安裝位置                | 垂直 +/-5°                                |
| 氣動介面，氣口 1           | G1/8                                    |

| 特性        | 值       |
|-----------|---------|
| 氣動介面，氣口 2 | G1/8    |
| 外殼材質      | 壓鑄鋁     |
| 過濾器材料     | 硼矽酸鹽纖維  |
| 碗罩材料      | PC      |
| 密封件材質     | NBR     |
| 材料說明      | RoHS 合規 |
| 產品重量      | 190 g   |