

精密過濾器
MS6N-LFM-1/4-BRM-DA
 訂貨編號: 536851

FESTO



資料表

特性	值
系列	MS
尺寸	6
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	1 µm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
工作壓力	0 Mpa...2 Mpa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4] 惰性氣體
輸出的空氣純淨度等級	符合 ISO 8573-1:2010 [5:::3] 標準的壓縮空氣
乾淨空氣等級的最大標準流量	950 l/min
潔淨空氣等級的最小標準流量	140 l/min
過濾效率	99.99 %
最大冷凝容積	38 cm ³
保護罩	塑膠濾杯保護罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
儲存溫度	-10 °C...60 °C
過濾效率，細顆粒	99 %
殘餘含油量	0.5 mg/m ³
過濾效率，油氣溶膠	90 %
差壓顯示器	畫面顯示
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
安裝位置	垂直 +/-5°
氣動介面，氣口 1	1/4 NPT
氣動介面，氣口 2	1/4 NPT
外殼材質	壓鑄鋁

特性	值
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
碗罩材料	PC
密封件材質	NBR
材料說明	RoHS 合規
產品重量	600 g