


# 分氣模組 MS6-FRM-1/2-I

訂貨編號: 536969

FESTO



## 資料表

| 特性                   | 值                                       |
|----------------------|-----------------------------------------|
| 安裝位置                 | 可選                                      |
| 結構特點                 | 分支模組<br>具單向功能                           |
| 工作壓力                 | 0 bar...20 bar                          |
| 在主氣流方向 1->2 上的標準額定流量 | 6000 l/min                              |
| 標準額定流量，出口向上          | 3100 l/min                              |
| 標準額定流量，出口向下          | 3300 l/min                              |
| 操作電壓範圍 AC            | 0 V...250 V                             |
| 操作電壓範圍 DC            | 0 V...125 V                             |
| 工作介質                 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明            | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC            | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性    | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 儲存溫度                 | -10 °C...60 °C                          |
| 適合食品產業使用             | 見補充材料說明                                 |
| 介質溫度                 | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                 | -10 °C...60 °C                          |
| 產品重量                 | 400 g                                   |
| 氣動介面，氣口 1            | G1/2                                    |
| 氣動介面，氣口 2            | G1/2                                    |
| 氣動介面，氣口 3            | G1/2                                    |
| 氣動介面，氣口 4            | G1/2                                    |
| 材料說明                 | RoHS 合規                                 |
| 外殼材質                 | 壓鑄鋁                                     |