

單向節流閥
GRLA-1/8-QS-8-MF-D
訂貨編號: 537076

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣動介面，氣口 1	QS-8
氣動介面，氣口 2	G1/8
安裝方式	擰入 透過外螺紋
流量控制方向上的標準標稱流量	475 l/min
封鎖方向上的標準標稱流量	325 l/min...500 l/min
環境溫度	-10 °C...60 °C
海事分類	參見證書
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0.2 bar...10 bar
流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar	720 l/min
止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar	610 l/min...760 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	4 級，符合 ISO 14644-1
儲存溫度	-10 °C...40 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
標稱扭矩	3 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 10%
產品重量	32 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
中空螺栓材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
釋放環材料	POM

特性	值
調節螺絲材質	黃銅
擺動接頭材料	壓鑄鋅