


底座套件
MS12-AQU
訂貨編號: 537140

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
系列	MS
安裝位置	可選
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	1300 g
氣動介面，氣口 1	1 1/4 NPT
氣動介面，氣口 2	1 1/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁
密封件材質	NBR