


底座套件  
MS12-AQV  
訂貨編號: 537141

FESTO



資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 尺寸                | 12                              |
| 系列                | MS                              |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 儲存溫度              | -10 °C...60 °C                  |
| 介質溫度              | -10 °C...60 °C                  |
| 產品重量              | 1300 g                          |
| 氣動介面，氣口 1         | 1 1/2 NPT                       |
| 氣動介面，氣口 2         | 1 1/2 NPT                       |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 底座材質              | 壓鑄鋁                             |
| 密封件材質             | NBR                             |