

擺動法蘭

SNCL-12

訂貨編號: 537790

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
基於標準	ISO 21287
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...90 °C
產品重量	20 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	精製鋁合金
軸承材料	聚合物
螺絲材料	鋼 鍍鋅