

# 真空壓力錶

## VAM-40-V1/0-R1/8-EN

訂貨編號: 537810

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 壓力錶公稱通徑             | 40                                                                        |
| 介面位置                | 居中, 背面                                                                    |
| 基於標準                | DIN EN 837-1.                                                             |
| 旋入螺釘上的密封件類型         | 塗層                                                                        |
| 安裝位置                | 可選                                                                        |
| 結構特點                | 波爾登管式壓力錶                                                                  |
| 指示範圍                | -1 bar...0 bar<br>-30 inHg...0 inHg                                       |
| 刻度                  | 雙刻度<br>bar (外部)<br>英吋汞柱 (內部) / psi (內部)                                   |
| 工作壓力                | -1 bar...0 bar                                                            |
| 防爆                  | 必須遵守證書中的資訊!<br>防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                          |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)                                                    |
| 持續負載係數              | 0.75                                                                      |
| 交替負載係數              | 0.66                                                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 0 - 無耐腐蝕能力                                                                |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| 介質溫度                | -20 °C...60 °C                                                            |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                                                            |
| 產品重量                | 63 g                                                                      |
| 測量精度等級              | 2.5                                                                       |
| 安裝方式                | 擰入                                                                        |
| 氣動介面                | R1/8                                                                      |
| 旋入螺釘的材料             | 黃銅                                                                        |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                                   |
| 外殼材質                | ABS                                                                       |

| 特性   | 値  |
|------|----|
| 螢幕材料 | PS |