

真空壓力錶

FVAM-40-V1/0-G1/8-EN

訂貨編號: 537812

FESTO



資料表

特性	值
壓力錶公稱通徑	40
介面位置	居中，背面
基於標準	DIN EN 837-1.
旋入螺釘上的密封件類型	塗層
安裝位置	可選
結構特點	波爾登管式壓力錶
指示範圍	-1 bar...0 bar -30 inHg...0 inHg
刻度	雙刻度 bar (外部) 英吋汞柱 (內部) / psi (內部)
工作壓力	-1 bar...0 bar
防爆	必須遵守證書中的資訊！ 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
持續負載係數	0.75
交替負載係數	0.66
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	81 g
測量精度等級	2.5
安裝方式	面板式安裝
氣動介面	G1/8
旋入螺釘的材料	黃銅
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	ABS

特性	値
螢幕材料	PMMA