

# 電氣模組 VMPA2-MPM-EMM-2

訂貨編號: 537985

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                   |
|---------------------|---------------------|
| 最大閥位數量              | 2                   |
| 最大閥線圈數              | 2                   |
| 每個電磁線圈的標稱吸動電流       | 100 mA 高達 30 ms     |
| 額定電流, 含電流降低         | 30 ms 後為 20 mA      |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力<br>(安裝時) |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 產品重量                | 20 g                |
| 外殼材質                | POM                 |
| 材料說明                | RoHS 合規             |