

電氣模組
VMPA2-MPM-EMM-4
訂貨編號: 537986

FESTO



資料表

特性	值
最大閥位數量	2
最大閥線圈數	4
每個電磁線圈的標稱吸動電流	100 mA 高達 30 ms
額定電流，含電流降低	30 ms 後為 20 mA
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力 (安裝時)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	20 g
外殼材質	POM
材料說明	RoHS 合規