

電氣模組  
VMPA1-MPM-EMM-4  
訂貨編號: 537987

FESTO



資料表

| 特性                | 值                   |
|-------------------|---------------------|
| 最大閥位數量            | 4                   |
| 最大閥線圈數            | 4                   |
| 每個電磁線圈的標稱吸動電流     | 80 mA 最高達 25 ms     |
| 額定電流，含電流降低        | 25 ms 後 25 mA       |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力<br>(安裝時) |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 產品重量              | 20 g                |
| 外殼材質              | POM                 |
| 材料說明              | RoHS 合規             |