

電氣模組
VMPA1-MPM-EMM-8
訂貨編號: 537988

FESTO



資料表

特性	值
最大閥位數量	4
最大閥線圈數	8
每個電磁線圈的標稱吸動電流	80 mA 最高達 25 ms
額定電流，含電流降低	25 ms 後 25 mA
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力 (安裝時)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	20 g
外殼材質	POM
材料說明	RoHS 合規