


近接開關
SIEF-Q40S-NA-S-2L
訂貨編號: 538342

FESTO



資料表

特性	值
設計	方形
符合標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
測量原理	電感式
額定工作距離	35 mm
保證工作距離	28.35 mm
換算係數	鋁 = 1.0 不鏽鋼 St 18/8 = 1.0 銅 = 1.0 黃銅 = 1.0 鋼 St 37 = 1.0
環境溫度	-30 °C...85 °C
重複精度	0.7 mm
開關輸出	NPN
開關元件功能	非等價
遲滯	1.05 mm...5.25 mm
最大開關頻率, 直流	250 Hz
最大輸出電流	200 mA
電壓降	1.8 V
短路電流額定值	脈衝式
操作電壓範圍 DC	10 V...65 V
殘餘波紋	10 %
空載電源電流	15 mA
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面	4 針 Fixcon M12x1 插頭

特性	值
尺寸	40x40x65 mm
安裝方式	具通孔 部分齊平
產品重量	156 g
外殼材質	PA 加強型 PBT
準備就緒狀態指示	綠色 LED
開關狀態指示	黃色 LED
防護等級	IP67
磁場抗擾性	直接和交變磁場
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
關於感測器選擇的附加資訊	修正係數 1, 抗磁場
電氣輸出	NPN
感測器設計的選擇	標準