

**消音器**  
**UOM-3/8**  
訂貨編號: 538433

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 旋入螺釘上的密封件類型       | 無密封件                                                |
| 安裝位置              | 可選                                                  |
| 結構特點              | 開放式消音器                                              |
| 真空產生器的工作壓力        | 0 bar...8 bar<br>0 Mpa...0.8 Mpa<br>0 psi...116 psi |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                                         |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                                      |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                                        |
| 安裝方式              | 擰入                                                  |
| 產品重量              | 22.7 g                                              |
| 氣動介面              | G3/8                                                |
| 液壓緩衝器插件的材料        | PU 泡沫                                               |
| 旋入螺釘的材料           | POM                                                 |
| 外殼材質              | POM                                                 |
| 內部氣管材質            | 精製鋁合金                                               |