

底座
VMPA1-FB-AP-4-1-T1
訂貨編號: 538657

FESTO



資料表

特性	值
寬度	42 mm
長度	107.3 mm
網格尺寸	10.5 mm
最大閥位數量	4
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
嚮導壓力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
嚮導壓力	3 bar...8 bar
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	185 g
氣動介面，氣口 2	M7
氣動介面，氣口 4	M7
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁