

冷凝水排放裝置
PWEA-AC-7A
訂貨編號: 538680

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
手動裝置	按鈕式
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	外部，電動，全自動
測得變量	等級
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
操作員控制裝置	觸控感應鍵盤 帶測試按鈕
準備就緒狀態指示	LED
開關狀態指示	LED
工作壓力	0.8 bar...16 bar
報警輸出	觸點
標稱工作電壓，交流	230 V
冷凝水排放裝置的標稱額定值	2 VA
電源頻率	50 Hz...60 Hz
認證	C-Tick
KC 標記	KC-EMV
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	1 °C...60 °C
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準 III
環境溫度	1 °C...60 °C
產品重量	700 g

特性	值
電氣介面	螺紋端子
安裝方式	管式安裝
冷凝水排放裝置介面	PK-8
氣動介面	G1/2
冷凝水容器的材料	精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	聚合物