

塑膠氣管
PLN-16X2-SW
訂貨編號: 539065

FESTO



資料表

特性	值
外徑	16 mm
流量相關彎曲半徑	95 mm
內徑	12 mm
最小彎曲半徑	55 mm
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -13.775 psi...203 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...14 bar
關於工作壓力的提示	水: 0 - 50°C 時最高 0.6 MPa
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
證書簽發機構	B 013277 0506 00
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液態, 無冰)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-30 °C...80 °C
產品重量 (取決於長度)	0.082 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 16 mm
顏色	黑色
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PE