


過濾消音器
LFU-3/8
訂貨編號: 539133

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	G3/8
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	1 μm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
工作壓力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
到大氣的流量	4700 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
降噪	降低 40 dB
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
聲壓度	78 dB(A)
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	190 g
氣動介面	G3/8
外殼材質	PP