

連接電纜
NEBV-S1W37-K-5-LE37
訂貨編號: 539247

FESTO



資料表

特性	值
應用領域	僅用於多針插頭介面，閥島 VTSA/VTSA-F
符合標準	DIN 47100
電纜標識	具有標籤架
產品重量	1410 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直角式
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	37
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	37
電氣介面 1, 安裝類型	3x M4 螺絲
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	37
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	37
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	2 A
抗電湧性	1 kV
電纜長度	5 m
電纜特徵	標準
電纜測試條件	測試條件按要求提供
彎曲半徑, 固定電纜	51 mm
彎曲半徑, 移動電纜	128 mm
電纜直徑	12.8 mm
電纜結構	37 x 0.34 mm ²
標稱導線橫切面積	0.34 mm ²
防護等級	IP65 NEMA 4
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-5 °C...50 °C

特性	值
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	PA
絕緣護套材料	PVC