

旋轉分氣塊
GF-1/2-1/4
訂貨編號: 539292

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	15 mm
安裝位置	可選
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
標準流量 1-2.1 (6->0)	4050 l/min
標準流量 1-2.X 開啟 (6->0)	14130 l/min
最大轉速	2500 1/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
工作和嚮導介質說明	用水操作時，使用 5 µm 過濾器 可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
最大緊固扭矩	8 Nm
最大軸向力	50 N
最大徑向力	250 N
標稱扭矩	4.25 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	1190 g
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鍍鎳黃銅
軸材質	高合金鋼