

插座 MSSD-F-M16

訂貨編號: 539710

FESTO



Dum
my

資料表

特性	值
連接頻率	50
電纜出口	直角式
電纜出口說明	180° 可旋轉
產品重量	35 g
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 連接系統	插頭型式 B 型, 工業標準 11 mm
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
電氣介面 1, 安裝類型	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
電氣介面 2, 連接系統	螺紋端子
操作電壓範圍 DC	0 V...250 V
操作電壓範圍 AC	0 V...250 V
40°C 時的額定電流	6 A
抗電湧性	2 kV
保護導線介面	可用
電纜接頭	M16x1.5
電纜直徑	6 mm...8 mm
標稱導線橫切面積	0.75 mm ²
防護等級	IP65
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-20 °C...115 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力

特性	值
外殼材質	加強型聚醯胺
外殼顏色	黑色
密封件材質	HNBR