

插座
MSSD-E-M12
訂貨編號: 539711

FESTO



資料表

特性	值
連接頻率	50
安裝方式	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	11 g
電氣介面 1	直角式插座，方形設計，3 針，C 型
電氣介面 2	螺紋端子
操作電壓範圍 DC	0 V...300 V
操作電壓範圍 AC	0 V...250 V
40°C 時的額定電流	6 A
電纜接頭	M12
許用的電纜直徑	4 mm...6 mm
介面橫截面	0.75 mm ²
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-20 °C...115 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	加強型聚醯胺
外殼顏色	黑色
密封件材質	HNBR