



調壓閥組合
LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI
訂貨編號: 540042

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Mini
系列	DB
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	可選
結構特點	安裝氣路板上 直動式活塞調壓閥
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣 具有回流功能
工作壓力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar
壓力調節範圍 MPa	0.05 Mpa...0.7 Mpa
壓力調整範圍	0.5 bar...7 bar
壓力調節範圍 psi	7.25 psi...101.5 psi
最大壓力遲滯	0.5 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	1000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	1000 g
安裝方式	面板式安裝 具有附件
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 2	G1/4
螺紋插頭材料	鋼 鍍鋅
定位螺栓材質	精製鋁合金
氣路板材質	精製鋁合金
密封圈材料	PVC
密封件材質	NBR
外殼材質	加強型聚醯胺