

抓取模組 HSW-10-AS

訂貨編號: 540226

FESTO



資料表

特性	值
工作行程	9 mm...15 mm
尺寸	10
90° 擺角的最大線性行程	90/90 mm
Z 行程	80 mm...100 mm
緩衝	透過緩衝器降低噪音
安裝位置	可選
結構特點	驅動軸 直線導軌加滾珠軸承 強制嚮導工作運動順序
位置偵測	透過近接開關
端位重複精度	+/- 0.02 mm
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
驅動軸的最大驅動扭矩	0.85 Nm
驅動軸的最大軸向力	10 N
最大力矩 Mx	0.6 Nm
最大力矩 My	0.6 Nm
最大力矩 Mz	0.6 Nm
最大有效負載	0.5 kg
驅動軸的最大徑向力	30 N
Y 方向的最大作用力	30 N
產品重量	1200 g
安裝方式	透過通孔和定位套
擋塊材料	高合金鋼
彈簧壓力件的材料	高合金鋼
底板材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
支架材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
十字導軌材料	回火鋼
擺動槓桿材料	表面硬化鋼 拋光

特性	值
開槽導向板材料	表面硬化鋼 硬化
感測器導軌材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
柵材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
調整螺絲材料	高合金鋼