


液壓緩衝器 YSRW-DGC-18-GF

訂貨編號: 540346

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------|
| 尺寸 | 18 |
| 緩衝 | 自調節 軟性特徵曲線 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 位置偵測 | 無 |
| 最大衝擊速度 | 3 m/s |
| 工作模式 | 推 單動 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 °C...80 °C |
| 安裝方式 | 透過鎖緊螺帽 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 活塞桿材質 | 高合金鋼 |