


液壓緩衝器
YSRW-DGC-32-KF
訂貨編號: 540351

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	32
緩衝	自調節 軟性特徵曲線
安裝位置	可選
位置偵測	無
最大衝擊速度	3 m/s
工作模式	推 單動
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
安裝方式	透過鎖緊螺帽
材料說明	RoHS 合規
活塞桿材質	高合金鋼