


單向節流閥 GRLSA-1/8-QS-6

訂貨編號: 540661

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-------------------------|----------------------------------|
| 閥功能 | 排氣單向節流功能 |
| 氣動介面, 氣口 1 | QS-6 |
| 氣動介面, 氣口 2 | G1/8 |
| 驅動方式 | 手冊 |
| 調節元件 | 內六角 |
| 安裝方式 | 擰入 |
| 流量控制方向上的標準標稱流量 | 0 l/min...250 l/min |
| 封鎖方向上的標準標稱流量 | 180 l/min...310 l/min |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 安裝位置 | 可選 |
| 操作壓力的溫度範圍 | 0.2 bar...10 bar |
| 流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar | 0 l/min...410 l/min |
| 止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar | 430 l/min...540 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 無塵室等級 | 4 級, 符合 ISO 14644-1 |
| 儲存溫度 | -10 °C...40 °C |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 標稱扭矩 | 3.5 Nm |
| 標稱鎖緊扭矩公差 | ± 20% |
| 產品重量 | 19.5 g |
| 密封件材質 | NBR |
| 中空螺栓材料 | 精製鋁合金 陽極氧化處理 |
| 釋放環材料 | POM |
| 調節螺絲材質 | 加強型 PA |
| 擺動接頭材料 | 壓鑄鋅 |