

底座

VABS-S4-2S-G18-B-K2

訂貨編號: 541067

FESTO



資料表

特性	值
寬度	18 mm
基於標準	ISO 15407-2
安裝位置	可選
嚮導氣源	內嚮導
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
操作電壓範圍 DC	24 V
抗電湧性	4 kV
40°C 時的額定電流	2 A
污染等級	3
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	根據 UK EX 指令 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
歐盟境外防爆認證	EPL Gc (GB)
防爆	防爆區 2 (ATEX) 2 區 (UKEX)
ATEX 氣體類別	II 3G
氣體防爆阻燃類型	Ex ec IIC T3 Gc X
防爆裝配	IIC
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
組件最高表面溫度	T3
防護等級	IP65 NEMA 4 在組裝好的狀態下
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	192 g
安裝方式	具通孔 符合 ISO 15407-2 標準

特性	值
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁