

氣源板
VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL
訂貨編號: 541084

FESTO



資料表

特性	值
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電壓波動	+/- 25%
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	200 g
電氣介面	4 針 7/8" 圓形插頭
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	加強型聚醯胺
外殼材質	壓鑄鋁