

# 高壓氣管 PAN-R-4X0,75-SI

訂貨編號: 541674

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 外徑                  | 4 mm  |
| 流量相關彎曲半徑            | 16 mm   |
| 內徑                  | 2.5 mm  |
| 最小彎曲半徑              | 10 mm   |
| 氣管特徵                | 拖鏈適用  |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 Mpa...3.5 Mpa<br>-13.775 psi...507.5 psi |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...35 bar                              |
| 認證                  | 德國技術監督協會 (TÜV)                                  |
| 證書簽發機構              | B 013277 0506 00                                |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                  |
| 環境溫度                | -30 °C...80 °C                                  |
| 產品重量 (取決於長度)        | 0.0079 kg/m                                     |
| 氣動介面                | 用於快插接頭外徑 4 mm                                   |
| 顏色                  | 銀色  |
| 蕭氏硬度                | D 62 +/-3                                       |
| 材料說明                | RoHS 合規   |
| 氣管材料                | TPE-A   |