


調壓閥
MS12-LR-G-PO
訂貨編號: 541680

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
系列	MS
安裝位置	可選
結構特點	膜片調節器
控制器功能	輸出壓力常數 具有主壓力補償功能 具有二級排氣 具有回流功能
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有壓力錶
工作壓力	0.08 Mpa...2.1 Mpa 0.8 bar...21 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...16 bar
最大壓力遲滯	0.04 Mpa 0.4 bar 5.8 psi
二次排氣流量	600 l/min
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	13000 l/min...22000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	4000 g
安裝方式	管式安裝 透過安裝支架 是否要：
嚮導氣口 12	G1/4
氣動介面，氣口 1	底座
氣動介面，氣口 2	底座
蓋子材料	PA
材料說明	RoHS 合規

特性	值
底蓋材質	精製鋁合金
密封件材質	NBR
彈簧材質	彈簧鋼
外殼材質	壓鑄鋁
膜片材質	NBR
閥的柱頭材料	精製鋁合金 NBR 高合金不鏽鋼