


中間位置模組
DADM-DGC-25-A
訂貨編號: 541700

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	25
安裝位置	可選
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.25 Mpa...0.8 Mpa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
最大衝擊速度	3 m/s
最長擺動時間	100 ms
重複精度	0.02 mm
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	430 g
安裝方式	夾緊至氣缸 DGC
氣動介面	QS-4
材料說明	RoHS 合規
擋塊螺釘材料	銅 鍍鋅
密封件材質	NBR
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
桿材料	高合金不鏽鋼
夾子材質	高合金不鏽鋼
螺帽材料	銅 鍍鋅
微調	2 mm
工作模式	雙作用