

AS-I 模組 ASI-8DI-M8-3POL

訂貨編號: 542124

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國 EMC 指令 根據 UK EX 指令 符合英國 RoHS 指令 |
| KC 標記 | KC-EMV |
| 認證 | c UL us 認證 (OL) |
| 防爆 | 防爆區 2 (ATEX) 2 區 (UKEX) 區 22 (ATEX) 22 區 (UKEX) |
| ATEX 氣體類別 | II 3G |
| ATEX 防塵類別 | II 3D |
| 歐盟境外防爆認證 | EPL Dc (GB) EPL Gc (GB) |
| 氣體防爆阻燃類型 | Ex ec IIC T4 Gc X |
| 防塵的防爆阻燃類型 | Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X |
| 防爆環境溫度 | -5°C <= Ta <= +50°C |