

AS-I 模組

ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

訂貨編號: 542125

FESTO



資料表

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 根據 UK EX 指令 符合英國 RoHS 指令
KC 標記	KC-EMV
認證	c UL us 認證 (OL)
防爆	防爆區 2 (ATEX) 2 區 (UKEX) 區 22 (ATEX) 22 區 (UKEX)
ATEX 氣體類別	II 3G
ATEX 防塵類別	II 3D
歐盟境外防爆認證	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
氣體防爆阻燃類型	Ex ec IIC T4 Gc X
防塵的防爆阻燃類型	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
防爆環境溫度	-5°C <= Ta <= +50°C