


# 氣源處理裝置組合 MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP

訂貨編號: 542295

FESTO



## 資料表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                      | 4                                       |
| 系列                      | MS                                      |
| 控制鎖                     | 可鎖定旋轉手柄<br>可以用附件關閉                      |
| 安裝位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 過濾等級                    | 40 $\mu\text{m}$                        |
| 冷凝水排放裝置                 | 手動旋轉                                    |
| 結構特點                    | 分支模組<br>開關閥<br>具壓力錶的過濾調壓閥<br>標準油霧器      |
| 控制器功能                   | 輸出壓力常數<br>具有主壓力補償功能<br>具有二級排氣<br>具有回流功能 |
| 保護罩                     | 塑膠濾杯保護罩                                 |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）       | 具有壓力錶                                   |
| 工作壓力                    | 1.5 bar...14 bar                        |
| 壓力調整範圍                  | 1 bar...12 bar                          |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 950 l/min                               |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 儲存溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 適合食品產業使用                | 見補充材料說明                                 |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]         |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 產品重量                    | 1700 g                                  |
| 安裝方式                    | 具有附件                                    |
| 氣動介面，氣口 1               | G1/4                                    |
| 氣動介面，氣口 2               | G1/4                                    |

| 特性        | 值    |
|-----------|------|
| 氣動介面，氣口 3 | G1/4 |
| 外殼材質      | 壓鑄鋁  |
| 碗罩材料      | PC   |