

# 開關閥

## MS6N-EE-3/8-10V24-Z

訂貨編號: 542597

FESTO



## 資料表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 結構特點                    | 活塞閘閥                                    |
| 驅動方式                    | 電控                                      |
| 排氣功能                    | 不具節流選項                                  |
| 手動裝置                    | 按鈕式                                     |
| 復位類型                    | 彈簧復位                                    |
| 嚮導類型                    | 嚮導驅動                                    |
| 閥功能                     | 三口二位，常閉，單穩態                             |
| 工作壓力                    | 4 bar...10 bar                          |
| C 值                     | 22 l/sbar                               |
| b 值                     | 0.5                                     |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 5500 l/min                              |
| 持續通電率                   | 100%                                    |
| 線圈的特性參數                 | 24 V DC: 2.5 W                          |
| 允許的電壓波動                 | +/- 10 %                                |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B2-L                          |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 防護等級                    | IP65                                    |
| 環境溫度                    | -10 °C...50 °C                          |
| 適合食品產業使用                | 見補充材料說明                                 |
| 安裝方式                    | 管式安裝<br>具有附件<br>是否要:                    |
| 安裝位置                    | 可選                                      |
| 流向                      | 不可逆                                     |
| 產品重量                    | 740 g                                   |
| 氣動介面，氣口 1               | 3/8 NPT                                 |
| 氣動介面，氣口 2               | 3/8 NPT                                 |

| 特性        | 值                                           |
|-----------|---------------------------------------------|
| 氣動介面，氣口 3 | G1/2                                        |
| 嚮導氣源      | 內嚮導                                         |
| 電氣介面      | 類型 C<br>插頭<br>符合 DIN EN 175301-803 標準<br>方形 |
| 密封件材質     | NBR                                         |
| 外殼材質      | 壓鑄鋁                                         |