


垂直壓力切斷板
VABF-S4-1-L1D1-C
訂貨編號: 542885

FESTO



資料表

特性	值
寬度	26 mm
基於標準	ISO 15407-2
安裝位置	可選
工作壓力	1 Mpa 10 bar
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	273 g
採用垂直疊加安裝	安裝在氣路板上 位於單個底座上
外殼材質	壓鑄鋁