

直線型門架

DHSL-2DGPL25S-DGEA18


產品代號: 542995

FESTO

包含無桿驅動器，具有被動導向軸和電動懸臂軸，非常之高效的智慧型緩停止系統？精確，電控定位。特定的接口，用於連接到 Festo 的旋轉驅動器和夾爪上。

作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系统來訂購。

請點選上方的 FAX 符號發送您的要求，以獲得非正式的報價



技術參數

特性	值
組裝	直線懸臂2.0
有效負載	0 ... 4 kg
驅動單元, Z 軸	DGEA-18
驅動系統, Z 軸	電動的 DGEA 齒輪皮帶驅動器
中間位置, Z 軸	任何
行程, Z 軸	0 ... 400 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,05 mm
中間位置的重複精度, Z 軸	± 0,05 mm
驅動單元, Y 軸	2x DGPL-25-SPC11
驅動系統, Y 軸	伺服氣壓
中間位置, Y 軸	x2
行程, Y 軸	0 ... 1,600 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Y 軸	± 1 mm