

電源插座 NECU-G78G5-C2

訂貨編號: 543107

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61984
認證	c CSA us (OL)
產品重量	50 g
電氣介面 1	直列式插座, 7/8", 5 針
插頭編碼	NFPA/T3.5.29 R1-2003
電氣介面 2	螺紋端子
操作電壓範圍 DC	0 V...250 V
操作電壓範圍 AC	0 V...250 V
允許的電流負載	8 A
抗電湧性	2.5 kV
許用的電纜直徑	6 mm...12 mm
介面橫截面	1.5 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-25 °C...80 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
管接螺帽材料	鍍鎳壓鑄鋅
密封件材質	FPM NBR
電觸頭材料	鍍金銅合金