

連接組件
KVI-CP-3-SSD
訂貨編號: 543252

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	透過外螺紋
產品重量	48 g
電氣介面	5 針 ?? 直列式插座/直列式插頭 M9 插頭
操作電壓範圍 DC	60 V
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-20 °C...80 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
外殼材質	黃銅 鍍鎳
密封件材質	NBR
安裝位置	可選