

電氣模組  
VMPA1-FB-EMG-D2-8  
訂貨編號: 543333

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                              |
|---------------------|--------------------------------|
| 診斷                  | 狀態監控<br>每個電磁線圈斷線<br>閥短路<br>閥欠壓 |
| 最大閥位數量              | 4                              |
| 最大閥線圈數              | 8                              |
| 內部電流消耗，負載電壓         | 23 mA                          |
| 內部電流消耗，工作電壓         | 8 mA                           |
| 每個電磁線圈的標稱吸動電流       | 58 mA 最高達 24 ms                |
| 額定電流，含電流降低          | 24 ms 後為 9 mA                  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力<br>(安裝時)            |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 產品重量                | 20 g                           |
| 外殼材質                | POM                            |
| 材料說明                | RoHS 合規                        |