

電氣模組
VMPA2-FB-EMG-D2-4
訂貨編號: 543334

FESTO



資料表

特性	值
診斷	狀態監控 每個電磁線圈斷線 閥短路 閥欠壓
最大閥位數量	2
最大閥線圈數	4
內部電流消耗，負載電壓	23 mA
內部電流消耗，工作電壓	8 mA
每個電磁線圈的標稱吸動電流	99 mA 高達 24 ms
額定電流，含電流降低	24 ms 後為 18 mA
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力 (安裝時)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	20 g
外殼材質	POM
材料說明	RoHS 合規