

多針節點
VABE-S6-1LT-C-M1-S37
訂貨編號: 543414

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
最大閥位數量	16, 具雙穩態閥 32, 具單穩態閥
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電壓波動	+/- 10 %
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	459 g
電氣控制	multi-pin 插頭
電氣介面	具插頭電纜
蓋子材料	PA
外殼材質	壓鑄鋁