

# multi-pin 節點 VABE-S6-1LF-C-M1-R19

訂貨編號: 543415

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
最大閥位數量	16, 具單穩態閥 8, 具雙穩態閥
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電壓波動	+/- 10 %
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	539 g
電氣控制	multi-pin 插頭
電氣介面	19 針 插頭 符合 CNOMO E03.62.530.N 標準
蓋子材料	PA
外殼材質	壓鑄鋁