

聯軸器  
**EAMC-16-20-5-6**  
訂貨編號: 543419

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                      |
|---------------------|------------------------|
| 安裝直徑 1              | 5 mm                   |
| 安裝直徑 2              | 6 mm                   |
| 尺寸                  | 16                     |
| 標稱長度                | 20 mm                  |
| 安裝位置                | 可選                     |
| 最大轉速                | 10000 1/min            |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L         |
| 儲存溫度                | -25 °C...60 °C         |
| 相對空氣濕度              | 0 - 95%                |
| 環境溫度                | -25 °C...60 °C         |
| 慣性動量                | 0.28 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞的扭矩              | 1.1 Nm                 |
| 產品重量                | 8 g                    |
| 材料說明                | RoHS 合規                |