

聯軸器
EAMC-42-50-11-12
訂貨編號: 543424

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	11 mm
安裝直徑 2	12 mm
尺寸	42
標稱長度	50 mm
安裝位置	可選
最大轉速	6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	34.8 kgmm ²
可傳遞的扭矩	17 Nm
產品重量	138 g
材料說明	RoHS 合規