



減壓閥板  
VABF-S3-1-R3C2-C-10  
訂貨編號: 543531

FESTO



資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 寬度                | 26 mm                           |
| 基於標準              | ISO 15407-1                     |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 垂直氣動互聯            | 調壓閥，用於氣口 4                      |
| 控制器功能             | 輸出壓力常數<br>具有二級排氣                |
| 壓力錶的選擇            | 可提供                             |
| 壓力調節範圍 MPa        | 0.2 Mpa...0.85 Mpa              |
| 壓力調整範圍            | 2 bar...8.5 bar                 |
| 壓力調節範圍 psi        | 29 psi...123.25 psi             |
| 入口壓力 1            | 0.5 bar...10 bar                |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 0 - 無耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 防護等級              | IP65<br>NEMA 4                  |
| 環境溫度              | -5 °C...50 °C                   |
| 產品重量              | 305 g                           |
| 採用垂直疊加安裝          | 安裝在氣路板上<br>位於單個底座上              |
| 壓力錶連接介面           | 透過保持夾緊裝置                        |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 控制面板材料            | PA                              |
| 減壓閥外殼材質           | 壓鑄鋁                             |