

膜片式乾燥器
MS4N-LDM1-1/8-P10
訂貨編號: 543634

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
結構特點	膜片式乾燥器
工作壓力	3 bar...12.5 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	100 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
壓力露點下降	20 K
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
介質溫度	2 °C...50 °C
環境溫度	2 °C...50 °C
產品重量	0.53 kg
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
氣動介面，氣口 1	1/8 NPT
氣動介面，氣口 2	1/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金