

膜片式乾燥器
LDM1-1-D-MAXI-300
訂貨編號: 543673

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
結構特點	膜片式乾燥器
工作壓力	3 bar...12.5 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	300 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
壓力露點下降	20 K
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
介質溫度	2 °C...50 °C
環境溫度	2 °C...50 °C
產品重量	2000 g
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
氣動介面，氣口 1	G1
氣動介面，氣口 2	G1
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	精製鋁合金